



CLIP top 155°

Applicazioni speciali

CLIP top 155°



Applicazioni
con battuta obliqua



Applicazione
con finta battuta



Grandi sormonti



Descrizione

- Cerniera interamente metallica, nichelata
- Angolo di apertura 155°
- Per applicazioni speciali
(ad. es. battuta obliqua, finta battuta, battuta frontale massima ecc.)
- Cerniera a protrusione 0 per mobili con cassettoni interni o ripiani estraibili
- Con comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Compatibile con le piastrine di premontaggio esistenti
- Con o senza chiusura automatica (molla)
- Montaggio e smontaggio dal corpo mobile senza utensili
- Regolazione tridimensionale (con relativa piastrina di premontaggio)
- Con **INSERTA** montaggio senza utensili del fondello

Informazioni per l'ordine

Battuta con sormonto Cerniera a protrusione 0	
	Fondello INSERTA
Fondello in zinco con molla	71T7540N
Fondello in zinco senza molla	70T7540NTL

Battuta mediana	
	Fondello INSERTA
Fondello in zinco con molla	71T7640N
Fondello in zinco senza molla	70T7640NTL

Battuta interna	
	

Utilizzare le cerniere per battuta mediana e piastrine di premontaggio con distanziale da 9 mm

	Fondello Da avvitare
Fondello in zinco con molla	71T7500N
Fondello in zinco senza molla	70T7500NTL

	Fondello Da avvitare
Fondello in zinco con molla	71T7600N
Fondello in zinco senza molla	70T7600NTL

	Fondello 40 Da inserire a pressione
Fondello in zinco con molla	71T7530N

	BLUMOTION 973A
	973A7000

	BLUMOTION 973A
	973A7000




Placchette di copertura	
	Acciaio Nichelato
Senza stampa	70.7503
Stampa serigrafica	70.7503.BL
In caso di impiego di BLUMOTION 973A non è richiesta alcuna placchetta di copertura!	




Placchette di copertura	
	Acciaio Nichelato
Senza stampa	70.7503
Stampa serigrafica	70.7503.BL
In caso di impiego di BLUMOTION 973A non è richiesta alcuna placchetta di copertura!	

Accessori	
	Viti per truciolare per montaggio fondello
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700


	Limitatore angolo di apertura 110°
Plastica	70T7503N

Progettazione




Campi di regolazione		
		
max. $\pm 3,0$ mm	$\pm 2,0$ mm	$- 2,0 + 3,0$ mm
Vedi piastrine di premontaggio		

Applicazioni speciali



Battuta obliqua perimetrale




Cerniera per battuta mediana

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

—




Cerniera per battuta mediana

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

—




Cerniera per battuta mediana

Piastrina di premontaggio 0 mm


Limitatore angolo di apertura

—

* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm



Battuta obliqua laterale




Cerniera per battuta mediana

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

—




Cerniera per battuta mediana

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

—




Cerniera per battuta mediana

Piastrina di premontaggio 0 mm



Limitatore angolo di apertura

—


* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm




Battuta obliqua laterale con grande sormonto




* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm




Applicazioni con finta battuta



Tipo di costruzione	A	B
	max. 18	max. 28
	max. 20	max. 30
	max. 25	max. 35
Cerniera per battuta mediana		
Piastrina di premontaggio	175H9160	
Limitatore angolo di apertura	70T7503N	




Tipo di costruzione	A	B
	max. 16	max. 29
	max. 17	max. 30
	max. 17	max. 30
Cerniera per battuta mediana		
Piastrina di premontaggio	175H9160	
Limitatore angolo di apertura	70T7503N	




Tipo di costruzione	A	B
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24
Cerniera per battuta mediana		
Piastrina di premontaggio	175H9160	
Limitatore angolo di apertura	-	

* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Applicazioni speciali



Materiali sottili sporgenti




Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

—




Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio 0 mm


Limitatore angolo di apertura

70T7503N

* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm



Materiali sottili doppi con finta battuta




Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

—



Cerniera per battuta con sormonto


Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

—

* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Spessori frontale massimi




TB	FS max.	F. min.
3	24	0
4	24	0
5	24	0
6	23	0
7	23	0
8	23	0

Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

—



TB	FS max.	F. min.
3	28	2
4	27	2
5	27	2
6	26	2
7	25	2
8	25	1

Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

70T7503N


F fuga

FS spessore del frontale

TB distanza foratura fondello

* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Battuta frontale massima



Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

70T7503N

In caso di corpo mobile posizionato singolarmente lo spessore del frontale può essere definito a scelta.

In caso di un frontale attiguo o di una parete accanto al mobile si consiglia una prova di battuta.

* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

O. ELMI SNC
Via Delle Gerole 26
I-20040 Caponago MI
Tel.: +39 02 95740443
Fax: +39 02 95740746
E-Mail: info@elmi.it
www.elmi.it

Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

